

2017/02現在

○ 取扱説明書 閲覧・ダウンロードサービスについては、下記弊社製品を対象としております。  
なお、サービスのご利用につきましては、予め「利用上のご注意」をご確認いただき、  
ご利用ください。

- ・ プラチナスJシリーズ 低温恒温(恒湿)器・恒温恒湿器  
PR,PL,PSL,PHP,PDR,PDL,PCR,PU,PG-\*J
- ・ 小型環境試験器  
SH,SU-\*\*2
- ・ 冷熱衝撃装置  
TSA-\*\*3(EL,ES,EH)  
TSD-101-W
- ・ 小型冷熱衝撃装置  
TSE-12-A
- ・ 安定性試験器  
CSH-\*\*2(HG)
- ・ 安定性試験室  
CWH-20/30/40A
- ・ 低温恒温恒湿器  
CRH-\*\*2
- ・ 小型超低温恒温器 ミニサブゼロ  
MC-\*\*2
- ・ ライトスペック恒温(恒湿)器  
LH,LHL,LHU,LU-\*\*4
- ・ 真空オープン  
VAC-\*\*1P
- ・ エスペックオンラインコア 集中管理システム  
PCS-ES
- ・ エスペックオンラインコンバーター RS-485用LAN変換機  
PN5-CN
- ・ 横型パーフェクトオープン  
PH,PHH,STPH,SSPH,SPH,SPHH,GPH,GPHH,IPH,IPHH-\*\*2

2017/02現在

- ・ 縦型パーフェクトオーブン  
PV,PVH-\*\*2
- ・ 大型乾燥器  
LKS,HLKS-\*C
- ・ クリーンオーブン  
PVC,PVHC-\*\*2
- ・ ハイパワー恒温(恒湿)器 ARシリーズ  
ARU,ARL,ARG,ARS-0680/1100-J  
ARSF-0250/0400/0800-10/15  
ARGF-0250/0400/0800-10/15

<販売終了製品>

- ・ プラチナスKシリーズ 低温恒温(恒湿)器・恒温恒湿器  
PR,PL,PSL,PDR,PDL,PCR,PU,PG,PWL,PWU,PH-\*K\*
- ・ 小型環境試験器  
SH,SU-\*\*0
- ・ 小型環境試験器  
SH,SU-\*\*1
- ・ 冷熱衝撃装置  
TSA-\*\*1 (L,S,H)  
※ただし、製造番号(SERIAL No.) ~153001567以前は対象外となります
- ・ 冷熱衝撃装置  
TSA-\*\*2 (EL,ES,EH)
- ・ ライトスペック恒温(恒湿)器  
LH,LHL,LHU,LU-\*\*3
- ・ 横型パーフェクトオーブン  
PH,PHH,STPH,SSPH,SPH,SPHH,GPH,GPHH,IPH,IPHH-\*\*0
- ・ 横型パーフェクトオーブン  
PH,PHH,STPH,SSPH,SPH,SPHH,GPH,GPHH,IPH,IPHH-\*\*1
- ・ 縦型パーフェクトオーブン  
PV,PVH-\*\*0
- ・ 縦型パーフェクトオーブン  
PV,PVH-\*\*1
- ・ 大型乾燥器  
HLKS,LKS-\*B
- ・ クリーンオーブン  
PVC,PVHC-\*\*1

2017/02現在

- ・ ネットワーク運転システム Webマネージャー(WMAシリーズ)
  - WMA-Multi
  - WMA-STD
  - WMA-TS
- ・ プログラムパターン管理システム パターンマネージャー(TOSシリーズ)
  - TOS-\*\*\*PM ※ただし、プログラム運転システム(TOS-\*\*\*PO)は除く
  - 001 : 1台接続ライセンス
  - 008 : 8台接続ライセンス
  - 016 : 16台接続ライセンス
- ・ Web統合管理システム
  - WCE-ES